


٤. نضغط على زر Advanced ، يظهر لنا رسالة تحذير ، نضغط على OK لتظهر لنا نافذة Advanced unit setting ، ومن هذه النافذة نكتب الرقم ١٠٠ في خانة Resolution بدلاً من ١٠٠٠٠٠ (وهذا معناه أنه في كل متر ١٠٠ سم).



٥. نضغط موافق ، تظهر النافذة السابقة ، نختار موافق ليعود بنا إلى البرنامج.
٦. من قائمة File نختار Save settings .

بذلك نكون قد انتهينا من مرحلة تغيير الوحدات ، ولاحاجة لنا بإعادتها من جديد (إلا في حالة إنشاء ملف جديد).

ملاحظات :
ستلاحظ أن تغيير الوحدات سيتكرر معنا مع في كل الأمثلة...
ستجد بعض الاختلاف في نسخ Microstation الأقدم من النسخة ٨ ولكن **القاعدة** هي أن:
الوحدة الرئيسية : m
الوحدة الفرعية : Cm
تعريف السنتميتير بـ ١٠٠ في كل متر
وذلك بكتابة الرقم ١٠٠ في الخانة المخصصة